


**FAHRION®**  
FAHRENDEN PROTEKTION**Pinza ER, ER 11, Ø Attacco nominale d: 7mm****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 308881 7      |
| GTIN            | 2050001768537 |
| Classe articolo | 39Y           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Completamente temprata e rettificata.

**Protezione contro la corrosione:** pinza di serraggio interamente rivestita con FAHRION Protect, anche le superfici funzionali.

**Vantaggi:**

Il rivestimento aumenta la durata della pinza di serraggio e assicura la massima funzionalità e precisione.

**Nota:**

La **copertura del Ø d'attacco è sempre inferiore di 1 mm**, ad esempio Ø 10 – 9 mm, **tranne con Ø 1, 1,5 e 2 (in questo caso solo 0,5 mm)**.

**Descrizione tecnica**

|  |             |
|--|-------------|
| Ø Attacco nominale d                   | 7 mm        |
| Adattatore                             | ER 11       |
| Norma                                  | ISO 15488-B |
| Precisione della concentricità radiale | ≤ 5 µm      |
| Modello                                | 4008 E      |
| Ø Esterno D                            | 11,3 mm     |

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Lunghezza complessiva L | 18 mm              |
| Tipo di prodotto        | Pinza di serraggio |