

**Pinza ER, ER 20, Ø Attacco nominale d: 3mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	308911 3
GTIN	2050001766458
Classe articolo	39Y

**Descrizione****Esecuzione:**

Completamente temprata e rettificata.

**Protezione contro la corrosione:** pinza di serraggio interamente rivestita con FAHRION Protect, anche le superfici funzionali.

**Vantaggi:**

Il rivestimento aumenta la durata della pinza di serraggio e assicura la massima funzionalità e precisione.

**Nota:**

La **copertura del Ø d'attacco è sempre inferiore di 1 mm**, ad esempio Ø 10 – 9 mm, **tranne con Ø 1, 1,5 e 2 (in questo caso solo 0,5 mm)**.

**Descrizione tecnica**

Ø Attacco nominale d	3 mm
Adattatore	ER 20
Norma	ISO 15488-B
Precisione della concentricità radiale	≤ 5 µm
Modello	428 E
Ø Esterno D	21 mm

Lunghezza complessiva L	31,5 mm
Tipo di prodotto	Pinza di serraggio