



## Pinza ER, ER 20, Ø Attacco nominale d: 8mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	308911 8
GTIN	2050001765680
Classe articolo	39Y

### Descrizione

#### Esecuzione:

Completamente temprata e rettificata.

**Protezione contro la corrosione:** pinza di serraggio interamente rivestita con FAHRION Protect, anche le superfici funzionali.

#### Vantaggi:

Il rivestimento aumenta la durata della pinza di serraggio e assicura la massima funzionalità e precisione.

#### Nota:

La **copertura del Ø d'attacco è sempre inferiore di 1 mm**, ad esempio Ø 10 – 9 mm, **tranne con Ø 1, 1,5 e 2 (in questo caso solo 0,5 mm)**.

### Descrizione tecnica

Ø Attacco nominale d	8 mm
Adattatore	ER 20
Norma	ISO 15488-B
Precisione della concentricità radiale	≤ 5 µm
Modello	428 E
Ø Esterno D	21 mm

Lunghezza complessiva L	31,5 mm
Tipo di prodotto	Pinza di serraggio