

**FAHRION®**  
FAHRENDEN PROTEKTION**Pinza ER, ER 40, Ø Attacco nominale d: 9mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	308990 9
GTIN	2050001765338
Classe articolo	39Y

**Descrizione****Esecuzione:**

Completamente temprata e rettificata.

**Protezione contro la corrosione:** pinza di serraggio interamente rivestita con FAHRION Protect, anche le superfici funzionali.

**Vantaggi:**

Il rivestimento aumenta la durata della pinza di serraggio e assicura la massima funzionalità e precisione.

**Nota:**

La **copertura del Ø d'attacco è sempre inferiore di 1 mm**, ad esempio Ø 10 – 9 mm, **tranne con Ø 1, 1,5 e 2 (in questo caso solo 0,5 mm)**.

**Descrizione tecnica**

Ø Attacco nominale d	9 mm
Adattatore	ER 40
Norma	ISO 15488-B
Precisione della concentricità radiale	≤ 5 µm
Modello	472 E
Ø Esterno D	41 mm

Lunghezza complessiva L	46 mm
Tipo di prodotto	Pinza di serraggio