

**FAHRION®**  
FAHRION® PROTECT
**Pinza ER HP, ER 8, Ø Attacco nominale d: 3mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	309365 3
GTIN	2050001766670
Classe articolo	39Y

**Descrizione**
**Esecuzione:**

**Concentricità radiale del sistema** e precisione di ripetibilità **3 µm** ( $3 \times D$ , max = 50 mm), insieme al mandrino FAHRION CENTRO P.

**Protezione contro la corrosione:** pinza di serraggio interamente rivestita con FAHRION Protect, anche le superfici funzionali.

**Vantaggi:**

Il rivestimento aumenta la durata della pinza di serraggio e assicura la massima funzionalità e precisione.

**Per:**

Mandrino a pinza ER di precisione CENTRO P.

**Nota:**

- **Concentricità radiale ottimale solo con mandrino CENTRO P.**
- **Capacità h10 (solo dimensione nominale).**

**Descrizione tecnica**

Ø Attacco nominale d	3 mm
Adattatore	ER 8
Norma	ISO 15488-B
Precisione della concentricità radiale	≤ 2 µm

Modello	4004 E
Ø Esterno D	8,5 mm
Lunghezza complessiva L	13,6 mm
Tipo di prodotto	Pinza di serraggio