

FAHRION®
FAHRENDEN PROTEKTION**Pinza ER, ER 25, Ø Attacco nominale d: 10mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 308941 10 |
| GTIN | 2050001765642 |
| Classe articolo | 39Y |

Descrizione**Esecuzione:**

Completamente temprata e rettificata.

Protezione contro la corrosione: pinza di serraggio interamente rivestita con FAHRION Protect, anche le superfici funzionali.

Vantaggi:

Il rivestimento aumenta la durata della pinza di serraggio e assicura la massima funzionalità e precisione.

Nota:

La **copertura del Ø d'attacco è sempre inferiore di 1 mm**, ad esempio Ø 10 – 9 mm, **tranne con Ø 1, 1,5 e 2 (in questo caso solo 0,5 mm)**.

Descrizione tecnica

| | |
|--|-------------|
| Ø Attacco nominale d | 10 mm |
| Adattatore | ER 25 |
| Norma | ISO 15488-B |
| Precisione della concentricità radiale | ≤ 5 µm |
| Modello | 430 E |
| Ø Esterno D | 26 mm |

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Lunghezza complessiva L | 34 mm |
| Tipo di prodotto | Pinza di serraggio |