


**Pinza ER HP con guarnizione, ER 11, Ø Attacco nominale d: 4mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	309369 4
GTIN	2050001765727
Classe articolo	33F

**Descrizione****Esecuzione:**

**Concentricità radiale del sistema** e precisione di ripetibilità **3 µm** (3×D, max = 50 mm), insieme al mandrino FAHRION CENTRO P.

**Protezione contro la corrosione:** pinza di serraggio interamente rivestita con FAHRION Protect, anche le superfici funzionali.

**Vantaggi:**

Il rivestimento aumenta la durata della pinza di serraggio e assicura la massima funzionalità e precisione.

**Per:**

Mandrino a pinza ER di precisione CENTRO P.

**Nota:**

- **Concentricità radiale ottimale solo con mandrino CENTRO P.**
- **Capacità h10 (solo dimensione nominale).**

Con **guarnizione** per passaggio interno del lubrificante (utilizzabile fino a 60 bar). **Simile a norma ISO 15488-A.**

**Descrizione tecnica**

Ø Attacco nominale d	4 mm
Adattatore	ER 11
Norma	ISO 15488-A

Precisione della concentricità radiale	≤ 2 μm
Modello	4012 E
Ø Esterno D	11,2 mm
Lunghezza complessiva L	18 mm
Tipo di prodotto	Pinza di serraggio