

Garant**Vite di serraggio con passaggio interno per LR, Per Ø Mandrino: 32mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	575096 32
GTIN	4062406057084
Classe articolo	53D

Descrizione**Esecuzione:**

Vite di serraggio (zincata) con esagono incassato. **Con fori per lubrorefrigerante.**

Uso:

Per spazzole circolari e a piattello GARANT. **Fare attenzione alla coppia.**

Descrizione tecnica

Coppia di serraggio consigliata	30 Nm
Apertura	8 mm
Per Ø mandrino	32 mm
Ø Testa	56 mm
Filettatura M	M16
Spessore della testa K	9,5 mm
Tipo di prodotto	Vite di serraggio

