

Garant**Vite di serraggio con passaggio interno per LR, Per Ø Mandrino: 22mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	575096 22
GTIN	4062406057060
Classe articolo	53D

Descrizione**Esecuzione:**

Vite di serraggio (zincata) con esagono incassato. **Con fori per lubrorefrigerante.**

Uso:

Per spazzole circolari e a piattello GARANT. **Fare attenzione alla coppia.**

Descrizione tecnica

Ø Testa	32 mm
Coppia di serraggio consigliata	20 Nm
Per Ø mandrino	22 mm
Apertura	6 mm
Filettatura M	M10
Spessore della testa K	8,5 mm
Tipo di prodotto	Vite di serraggio

