

**FAHRION®**  
FAHRION® PROTECT**Pinza ER HP, ER 25, Ø Attacco nominale d: 16mm****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 309373 16     |
| GTIN            | 2050001766533 |
| Classe articolo | 39Y           |

**Descrizione****Esecuzione:**

**Concentricità radiale del sistema** e precisione di ripetibilità **3 µm** (3×D, max = 50 mm), insieme al mandrino FAHRION CENTRO P.

**Protezione contro la corrosione:** pinza di serraggio interamente rivestita con FAHRION Protect, anche le superfici funzionali.

**Vantaggi:**

Il rivestimento aumenta la durata della pinza di serraggio e assicura la massima funzionalità e precisione.

**Per:**

Mandrino a pinza ER di precisione CENTRO P.

**Nota:**

- **Concentricità radiale ottimale solo con mandrino CENTRO P.**
- **Capacità h10 (solo dimensione nominale).**

**Descrizione tecnica**

|  |             |
|--|-------------|
| Ø Attacco nominale d                   | 16 mm       |
| Adattatore                             | ER 25       |
| Norma                                  | ISO 15488-B |
| Precisione della concentricità radiale | ≤ 2 µm      |

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Modello                 | 430 E              |
| Ø Esterno D             | 26 mm              |
| Lunghezza complessiva L | 34 mm              |
| Tipo di prodotto        | Pinza di serraggio |