



Lampada tascabile a stelo con LED con batterie, Modello: PEN



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081461 PEN
GTIN	4062406056889
Classe articolo	02A

Descrizione

Esecuzione:

Lampada tascabile a stelo a LED maneggevole con testa della lampada **focalizzabile** per un'illuminazione concentrata a fasci tra 10° e 80°. Pratica clip tascabile e pulsante.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Descrizione tecnica

Tipo di batteria	Micro, AAA
Grado di protezione IP	IP 54
Durata	6 h
Zona ATEX	Nessuna
Peso	60 g
Lampadine	Modulo LED

Ø Testa	17 mm
Corrente di illuminazione	120 lm
Numero di batterie contenute	2
Funzione torcia	Focalizzazione
Lunghezza complessiva	130 mm
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Tipo di prodotto	Lampada tascabile

Accessori

Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3	081552 LR3
Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3	081553 LR3
Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3	081554 LR3
Batterie al litio metallico Dimensioni internazionali LR3	081559 LR3
Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3	081561 LR3
Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3	081551 LR3