

**Lampada tascabile a stelo con LED con batterie, Modello: CRI-PEN****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	081461 CRI-PEN
GTIN	4062406056896
Classe articolo	02A

Descrizione**Esecuzione:**

Lampada tascabile a stelo a LED con testa della lampada focalizzabile, clip tascabile e pulsante. LED a colori reali con **valore CRI elevato** (> 95) per il riconoscimento della corrispondenza cromatica.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Incluse 2 x batterie AAA.

Descrizione tecnica

Grado di protezione IP	IP 54
Lampadine	Modulo LED
Zona ATEX	Nessuna
Durata	2 h

Numero di batterie contenute	2
Tipo di batteria	Micro, AAA
Corrente di illuminazione	100 lm
Peso	60 g
Funzione torcia	Focalizzazione
Valore CRI	95
Lunghezza complessiva	135 mm
Larghezza complessiva	17 mm
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Tipo di prodotto	Lampada tascabile

Accessori

Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3	081551 LR3
Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3	081554 LR3
Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3	081552 LR3
Batterie al litio metallico Dimensioni internazionali LR3	081559 LR3
Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3	081561 LR3
Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3	081553 LR3