



## Pinza ER HP con guarnizione e spruzzatori, ER 25, Ø Attacco nominale d: 6mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	309375 6
GTIN	2050001765413
Classe articolo	33F

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Concentricità radiale del sistema** e precisione di ripetibilità **3 µm** ( $3 \times D$ , max = 50 mm), insieme al mandrino FAHRION CENTRO P.

**Protezione contro la corrosione:** pinza di serraggio interamente rivestita con FAHRION Protect, anche le superfici funzionali.

#### Vantaggi:

Il rivestimento aumenta la durata della pinza di serraggio e assicura la massima funzionalità e precisione.

#### Per:

Mandrino a pinza ER di precisione CENTRO P.

#### Nota:

- **Concentricità radiale ottimale solo con mandrino CENTRO P.**
- **Capacità h10 (solo dimensione nominale).**

Con **guarnizione** per passaggio interno del lubrificante (utilizzabile fino a 60 bar) e **ugelli**.

**Simile a norma** ISO 15488-A.

### Descrizione tecnica

Ø Attacco nominale d	6 mm
Adattatore	ER 25
Norma	ISO 15488-A

Precisione della concentricità radiale	≤ 2 µm
Modello	429 E
Ø Esterno D	25,7 mm
Lunghezza complessiva L	34 mm
Tipo di prodotto	Pinza di serraggio