

**FAHRION®**  
FAHRION® PROTECT**Pinza ER HP, ER 40, Ø Attacco nominale d: 7mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	309379 7
GTIN	2050001765000
Classe articolo	39Y

**Descrizione****Esecuzione:**

**Concentricità radiale del sistema** e precisione di ripetibilità **3 µm** (3×D, max = 50 mm), insieme al mandrino FAHRION CENTRO P.

**Protezione contro la corrosione:** pinza di serraggio interamente rivestita con FAHRION Protect, anche le superfici funzionali.

**Vantaggi:**

Il rivestimento aumenta la durata della pinza di serraggio e assicura la massima funzionalità e precisione.

**Per:**

Mandrino a pinza ER di precisione CENTRO P.

**Nota:**

- **Concentricità radiale ottimale solo con mandrino CENTRO P.**
- **Capacità h10 (solo dimensione nominale).**

**Descrizione tecnica**

Ø Attacco nominale d	7 mm
Adattatore	ER 40
Norma	ISO 15488-B
Precisione della concentricità radiale	≤ 2 µm

Modello	472 E
Ø Esterno D	41 mm
Lunghezza complessiva L	46 mm
Tipo di prodotto	Pinza di serraggio