



Pinza ER HP con guarnizione, ER 25, Ø Attacco nominale d: 7mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	309374 7
GTIN	2050001765017
Classe articolo	33F

Descrizione

Esecuzione:

Concentricità radiale del sistema e precisione di ripetibilità **3 µm** ($3 \times D$, max = 50 mm), insieme al mandrino FAHRION CENTRO P.

Protezione contro la corrosione: pinza di serraggio interamente rivestita con FAHRION Protect, anche le superfici funzionali.

Vantaggi:

Il rivestimento aumenta la durata della pinza di serraggio e assicura la massima funzionalità e precisione.

Per:

Mandrino a pinza ER di precisione CENTRO P.

Nota:

- **Concentricità radiale ottimale solo con mandrino CENTRO P.**
- **Capacità h10 (solo dimensione nominale).**

Con **guarnizione** per passaggio interno del lubrificante (utilizzabile fino a 60 bar). **Simile a norma ISO 15488-A.**

Descrizione tecnica

Ø Attacco nominale d	7 mm
Adattatore	ER 25
Norma	ISO 15488-A

Precisione della concentricità radiale	≤ 2 µm
Modello	429 E
Ø Esterno D	25,7 mm
Lunghezza complessiva L	34 mm
Tipo di prodotto	Pinza di serraggio