

FAHRION®
FAHRION® PROTECT**Pinza ER HP, ER 40, Ø Attacco nominale d: 8mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 309379 8 |
| GTIN | 2050001768308 |
| Classe articolo | 39Y |

Descrizione**Esecuzione:**

Concentricità radiale del sistema e precisione di ripetibilità **3 µm** (3×D, max = 50 mm), insieme al mandrino FAHRION CENTRO P.

Protezione contro la corrosione: pinza di serraggio interamente rivestita con FAHRION Protect, anche le superfici funzionali.

Vantaggi:

Il rivestimento aumenta la durata della pinza di serraggio e assicura la massima funzionalità e precisione.

Per:

Mandrino a pinza ER di precisione CENTRO P.

Nota:

- **Concentricità radiale ottimale solo con mandrino CENTRO P.**
- **Capacità h10 (solo dimensione nominale).**

Descrizione tecnica

| | |
|--|-------------|
| Ø Attacco nominale d | 8 mm |
| Adattatore | ER 40 |
| Norma | ISO 15488-B |
| Precisione della concentricità radiale | ≤ 2 µm |

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Modello | 472 E |
| Ø Esterno D | 41 mm |
| Lunghezza complessiva L | 46 mm |
| Tipo di prodotto | Pinza di serraggio |