



Pinza ER HP con guarnizione e spruzzatori, ER 32, Ø Attacco nominale d: 12mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	309378 12
GTIN	2050001766380
Classe articolo	33F

Descrizione

Esecuzione:

Concentricità radiale del sistema e precisione di ripetibilità **3 µm** (3xD, max = 50 mm), insieme al mandrino FAHRION CENTRO P.

Protezione contro la corrosione: pinza di serraggio interamente rivestita con FAHRION Protect, anche le superfici funzionali.

Vantaggi:

Il rivestimento aumenta la durata della pinza di serraggio e assicura la massima funzionalità e precisione.

Per:

Mandrino a pinza ER di precisione CENTRO P.

Nota:

- **Concentricità radiale ottimale solo con mandrino CENTRO P.**
- **Capacità h10 (solo dimensione nominale).**

Con **guarnizione** per passaggio interno del lubrorefrigerante (utilizzabile fino a 60 bar) e **ugelli**.
Simile a norma ISO 15488-A.

Descrizione tecnica

Ø Attacco nominale d	12 mm
Adattatore	ER 32

Norma	ISO 15488-A
Precisione della concentricità radiale	$\leq 2 \mu\text{m}$
Modello	469 E
Ø Esterno D	32,7 mm
Lunghezza complessiva L	40 mm
Tipo di prodotto	Pinza di serraggio