

FAHRION®
FAHRENDEN PRESSION**Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione, ER 25, Ø Attacco nominale d: 7mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 309409 7 |
| GTIN | 2050001766892 |
| Classe articolo | 39Y |

Descrizione**Esecuzione:**

Con quadro interno per trascinamento positivo del maschio.

Con tenuta per passaggio interno del lubrorefrigerante (fino a 60 bar!).

Protezione contro la corrosione FAHRION®:

- **pinza di serraggio interamente rivestita, anche le superfici funzionali.**
- **Aumenta la durata della pinza di serraggio e assicura la massima funzionalità e precisione.**

Per:

Tutti i mandrini a pinza ER standard, pinze di serraggio FAHRION anche per mandrino a pinza ER di precisione Centro P.

Nota:

Pinze di serraggio **FAHRION®** simili a norma ISO 15488-A.

Descrizione tecnica

| | |
|--|-------------|
| Ø Attacco nominale d | 7 mm |
| Adattatore | ER 25 |
| Norma | ISO 15488-A |
| Precisione della concentricità radiale | ≤ 10 µm |

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Modello | 4282 E |
| Ø Esterno D | 25,7 mm |
| Lunghezza complessiva L | 34 mm |
| Tipo di prodotto | Pinza di serraggio |