

FAHRION®
FAHRENDEN PRESSION**Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione, ER 20, Ø Attacco nominale d: 8mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	309406 8
GTIN	2050001767394
Classe articolo	39Y

Descrizione**Esecuzione:**

Con quadro interno per trascinamento positivo del maschio.

Con tenuta per passaggio interno del lubrorefrigerante (fino a 60 bar!).

Protezione contro la corrosione FAHRION®:

- **pinza di serraggio interamente rivestita, anche le superfici funzionali.**
- **Aumenta la durata della pinza di serraggio e assicura la massima funzionalità e precisione.**

Per:

Tutti i mandrini a pinza ER standard, pinze di serraggio FAHRION anche per mandrino a pinza ER di precisione Centro P.

Nota:

Pinze di serraggio **FAHRION®** simili a norma ISO 15488-A.

Descrizione tecnica

Ø Attacco nominale d	8 mm
Adattatore	ER 20
Norma	ISO 15488-A
Precisione della concentricità radiale	≤ 10 µm

Modello	4276 E
Ø Esterno D	20,7 mm
Lunghezza complessiva L	31,5 mm
Tipo di prodotto	Pinza di serraggio