

**Pinza ER HP con guarnizione e spruzzatori, ER 32, Ø Attacco nominale d: 6mm****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 309378 6      |
| GTIN            | 2050001767615 |
| Classe articolo | 33F           |

**Descrizione****Esecuzione:**

**Concentricità radiale del sistema** e precisione di ripetibilità **3 µm** (3×D, max = 50 mm), insieme al mandrino FAHRION CENTRO P.

**Protezione contro la corrosione:** pinza di serraggio interamente rivestita con FAHRION Protect, anche le superfici funzionali.

**Vantaggi:**

Il rivestimento aumenta la durata della pinza di serraggio e assicura la massima funzionalità e precisione.

**Per:**

Mandrino a pinza ER di precisione CENTRO P.

**Nota:**

- **Concentricità radiale ottimale solo con mandrino CENTRO P.**
- **Capacità h10 (solo dimensione nominale).**

Con **guarnizione** per passaggio interno del lubrificante (utilizzabile fino a 60 bar) e **ugelli**.

**Simile a norma** ISO 15488-A.

**Descrizione tecnica**

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Ø Attacco nominale d | 6 mm        |
| Adattatore           | ER 32       |
| Norma                | ISO 15488-A |

|  |                    |
|--|--------------------|
| Precisione della concentricità radiale | ≤ 2 μm             |
| Modello                                | 469 E              |
| Ø Esterno D                            | 32,7 mm            |
| Lunghezza complessiva L                | 40 mm              |
| Tipo di prodotto                       | Pinza di serraggio |