



Set di punte elicoidali in HSS n. art. 114000 in cassetta, non rivestito, Modello: 6-10



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	115000 6-10
GTIN	4045197024022
Classe articolo	12B

Descrizione

Esecuzione:

Composto da punte elicoidali a norma DIN 338.

Esecuzione rullata, angolo dell'elica, spessore del nocciolo e conicità normali.

Nessuna interruzione strutturale, quindi più elastiche e adatte a lavori di foratura robusta (per es. con trapani manuali). Esecuzione economica.

Descrizione tecnica

Punte a misure crescenti di	0,1 mm
Numero di punte	41
Intervallo di diametri	6 - 10 mm
Codolo	Codolo cilindrico
Numero taglienti Z	2
Rivestimento	non rivestito

Scheda tecnica

Materiale da taglio	HSS
Modello	N
Tolleranza Ø nominale	h8
Angolo di affilatura	118 grado
Passaggio interno per LR	no
In cassetta	sì
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Punta elicoidale

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	45 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	40 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	30 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	25 m/min	P
GG(G)	limitatamente adatto	25 m/min	K
Olio	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		

Accessori

Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 6,7 mm	114000 6,7
Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 7,4 mm	114000 7,4
Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 9,1 mm	114000 9,1
Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 6 mm	114000 6
Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 9,8 mm	114000 9,8
Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 8,1 mm	114000 8,1

Scheda tecnica

Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 7,9 mm	114000 7,9
Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 7,5 mm	114000 7,5
Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 6,9 mm	114000 6,9
Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 8,6 mm	114000 8,6
Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 9,5 mm	114000 9,5
Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 6,3 mm	114000 6,3
Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 8 mm	114000 8
Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 7,7 mm	114000 7,7
Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 9,2 mm	114000 9,2
Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 7,6 mm	114000 7,6
Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 8,3 mm	114000 8,3
Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 9,9 mm	114000 9,9
Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 9,4 mm	114000 9,4
Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 8,4 mm	114000 8,4
Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 7 mm	114000 7
Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 7,2 mm	114000 7,2
Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 9,7 mm	114000 9,7
Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 8,8 mm	114000 8,8
Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 7,1 mm	114000 7,1
Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 6,5 mm	114000 6,5
Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 7,8 mm	114000 7,8
Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 6,6 mm	114000 6,6
Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 7,3 mm	114000 7,3
Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 9,3 mm	114000 9,3
Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 9,6 mm	114000 9,6
Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 10 mm	114000 10
Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 6,4 mm	114000 6,4
Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 8,9 mm	114000 8,9
Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 8,7 mm	114000 8,7

Scheda tecnica

Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 8,5 mm	114000 8,5
Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 8,2 mm	114000 8,2
Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 6,2 mm	114000 6,2
Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 6,8 mm	114000 6,8
Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 9 mm	114000 9
Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 6,1 mm	114000 6,1
Cassetta vuota, per punte elicoidali DIN 338 Modello 6-10	115475 6-10