

Garant**CDCT S40101, Tipo: HU7310**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268520 HU7310
GTIN	4062406057329
Classe articolo	21I

Descrizione

CDCT S40101 HU7310 Tipo: HU7310
Rompitrucoli: AF
Profondità di taglio a_p : 0,05 - 0,75 mm
Avanzamento f : 0,03 - 0,25 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 300 m/min

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,1 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Impiego principale	N
Avanzamento f	0,03 - 0,25 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Rompitrucoli	AF
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 300 m/min

Tipo	HU7310
Condizione di taglio	continuo
Profondità di taglio a_p	0,05 - 0,75 mm
Rivestimento	non rivestito
Codice ISO Inserto	CDCT S40101
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura