

Garant**CDCT S40101, Tipo: HB7410**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268520 HB7410
GTIN	4062406057343
Classe articolo	211

Descrizione

CDCT S40101 HB7410 Tipo: HB7410
Rompitrucioli: TIS
Profondità di taglio a_p : 0,05 - 0,23 mm
Avanzamento f : 0,05 - 0,23 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale: 40 - 90 m/min

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,05 - 0,23 mm
Materiale da taglio	HM
Rompitrucioli	TIS
Condizione di taglio	continuo
Velocità di taglio v_c applicazione principale	40 - 90 m/min
Raggio di curvatura	0,1 mm
Impiego principale	Ti

Avanzamento f	0,05 - 0,23 mm/gir,
Tipo	HB7410
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Rivestimento	TiN
Codice ISO Inserto	CDCT S40101
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura