

Garant
CDCT S40101, Tipo: HB7035


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268520 HB7035
GTIN	4062406056902
Classe articolo	211

Descrizione

CDCT S40101 HB7035 Tipo: HB7035

Rompitrucoli: SF

Profondità di taglio a_p : 0,05 - 0,23 mm

Avanzamento f : 0,03 - 0,25 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 150 m/min

Velocità di taglio v_c applicazione secondaria: 60 - 150 m/min

Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Impiego principale	P
Raggio di curvatura	0,1 mm
Avanzamento f	0,03 - 0,25 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 150 m/min
Tipo	HB7035

Profondità di taglio a_p	0,05 - 0,23 mm
Impiego secondario	K
Velocità di taglio v_c applicazione secondaria	60 - 150 m/min
Materiale da taglio	HM
Condizione di taglio	continuo
Rompitrucioli	SF
Rivestimento	TiN
Codice ISO Inserto	CDCT S40101
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura