

Garant
CDCT S40102, Tipo: HB7410


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268530 HB7410
GTIN	4062406057411
Classe articolo	211

Descrizione

CDCT S40102 HB7410 Tipo: HB7410
 Rompitruccioli: TIS
 Profondità di taglio a_p : 0,05 - 0,23 mm
 Avanzamento f : 0,05 - 0,23 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 40 - 90 m/min

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	40 - 90 m/min
Condizione di taglio	continuo
Impiego principale	Ti
Raggio di curvatura	0,2 mm
Avanzamento f	0,05 - 0,23 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a_p	0,05 - 0,23 mm

Rompitrucioli	TIS
Tipo	HB7410
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Rivestimento	TiN
Codice ISO Inserto	CDCT S40102
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura