

Garant**CDCT S40104, Tipo: HB7125-1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	268540 HB7125-1
GTIN	4062406057480
Classe articolo	211

Descrizione

CDCT S40104 HB7125-1 Tipo: HB7125-1

Rompitrucoli: VS

Profondità di taglio a_p : 0,05 - 0,23 mmAvanzamento f : 0,05 - 0,23 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 140 m/min**Descrizione tecnica**

Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 140 m/min
Profondità di taglio a_p	0,05 - 0,23 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Impiego principale	M
Tipo	HB7125-1
Condizione di taglio	continuo

Rompitrucioli	VS
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Avanzamento f	0,05 - 0,23 mm/gir,
Rivestimento	non rivestito
Codice ISO Inserto	CDCT S40104
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura