

**FAHRION®**  
FAHRION® PRECISION**Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione e ugelli, ER 32, Ø Attacco nominale d: 18mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	309418 18
GTIN	2050001766052
Classe articolo	39Y

**Descrizione****Esecuzione:**

Con quadro interno per trascinamento positivo del maschio.

Con tenuta per passaggio interno del lubrorefrigerante (fino a 60 bar!) e ugelli.

**Protezione contro la corrosione FAHRION®:**

- **pinza di serraggio interamente rivestita, anche le superfici funzionali.**
- **Aumenta la durata della pinza di serraggio e assicura la massima funzionalità e precisione.**

**Per:**

Tutti i mandrini a pinza ER standard, pinze di serraggio FAHRION anche per mandrino a pinza ER di precisione Centro P.

**Nota:**

Pinze di serraggio **FAHRION®** simili a norma ISO 15488-A.

**Descrizione tecnica**

Ø Attacco nominale d	18 mm
Adattatore	ER 32
Norma	ISO 15488-A
Precisione della concentricità radiale	≤ 10 µm

Modello	4537 E
Ø Esterno D	32,7 mm
Lunghezza complessiva L	40 mm
Tipo di prodotto	Pinza di serraggio