

Garant
GPCT S50104, Tipo: HB7125-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268570 HB7125-1
GTIN	4062406057602
Classe articolo	211

Descrizione

GPCT S50104 HB7125-1 Tipo: HB7125-1
 Rompitrucioli: VS
 Profondità di taglio a_p : 0,05 - 0,35 mm
 Avanzamento f : 0,05 - 0,23 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 140 m/min

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 140 m/min
Profondità di taglio a_p	0,05 - 0,35 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Avanzamento f	0,05 - 0,23 mm/gir,
Rompitrucioli	VS
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	M

Condizione di taglio	continuo
Raggio di curvatura	0,4 mm
Tipo	HB7125-1
Rivestimento	non rivestito
Codice ISO Inserto	GPCT S50104
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura