

**Garant**
**GCCT 060202, Tipo: HU7310**


### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268590 HU7310
GTIN	4062406057633
Classe articolo	211

### Descrizione

GCCT 060202 HU7310 Tipo: HU7310  
 Rompitrucioli: AF  
 Profondità di taglio  $a_p$ : 0,05 - 1,6 mm  
 Avanzamento  $f$ : 0,03 - 0,25 mm/gir,  
 Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 50 - 300 m/min

### Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Rompitrucioli	AF
Profondità di taglio $a_p$	0,05 - 1,6 mm
Impiego principale	N
Avanzamento $f$	0,03 - 0,25 mm/gir,
Tipo	HU7310

Condizione di taglio	continuo
Raggio di curvatura	0,2 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	50 - 300 m/min
Rivestimento	non rivestito
Codice ISO Inserto	GCCT 060202
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura