

Garant**GCCT 060204, Tipo: HB7410**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268600 HB7410
GTIN	4062406057701
Classe articolo	211

Descrizione

GCCT 060204 HB7410 Tipo: HB7410
Rompitrucoli: TIS
Profondità di taglio a_p : 0,05 - 0,35 mm
Avanzamento f : 0,05 - 0,23 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale: 40 - 90 m/min

Descrizione tecnica

Rompitrucoli	TIS
Profondità di taglio a_p	0,05 - 0,35 mm
Condizione di taglio	continuo
Velocità di taglio v_c applicazione principale	40 - 90 m/min
Impiego principale	TI
Tipo	HB7410
Materiale da taglio	HM

Avanzamento f	0,05 - 0,23 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Raggio di curvatura	0,4 mm
Rivestimento	TiN
Codice ISO Inserto	GCCT 060204
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura