


**Set di punte elicoidali di ricambio in HSS n. art. 114000, non rivestito,
Modello: 1-10****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	115020 1-10
GTIN	4045197024114
Classe articolo	12B

Descrizione**Esecuzione:**

Composto da punte elicoidali a norma DIN 338.

Passaggio interno per LR: no

Codolo: Codolo cilindrico

Numero taglienti Z: 2

Area di foratura: 1 - 10 mm

Numero di punte: 19

Punte a misure crescenti di: 0,5 mm

Descrizione tecnica

Punte a misure crescenti di	0,5 mm
Numero di punte	19
Area di foratura	1 - 10 mm
Codolo	Codolo cilindrico

Numero taglienti Z	2
Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	HSS
Modello	N
Tolleranza Ø nominale	h8
Angolo di affilatura	118 grado
Passaggio interno per LR	no
In cassetta	no
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Punta elicoidale

Accessori

Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 1 mm	114000 1
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 4,5 mm	114000 4,5
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 8 mm	114000 8
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 7 mm	114000 7
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 9,5 mm	114000 9,5
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 2 mm	114000 2
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 3 mm	114000 3
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 4 mm	114000 4
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 6 mm	114000 6
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 2,5 mm	114000 2,5
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 1,5 mm	114000 1,5
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 6,5 mm	114000 6,5
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 10 mm	114000 10
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 5 mm	114000 5
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 7,5 mm	114000 7,5
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 9 mm	114000 9

Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 5,5 mm	114000 5,5
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 8,5 mm	114000 8,5
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 3,5 mm	114000 3,5