



## Pinza ER HP con guarnizione, ER 40, Ø Attacco nominale d: 22mm



### Dati di ordinazione

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Numero d'ordine | 309380 22 |
| GTIN            |           |
| Classe articolo | 33F       |

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Concentricità radiale del sistema** e precisione di ripetibilità **3 µm** (3×D, max = 50 mm), insieme al mandrino FAHRION CENTRO P.

**Protezione contro la corrosione:** pinza di serraggio interamente rivestita con FAHRION Protect, anche le superfici funzionali.

#### Vantaggi:

Il rivestimento aumenta la durata della pinza di serraggio e assicura la massima funzionalità e precisione.

#### Per:

Mandrino a pinza ER di precisione CENTRO P.

#### Nota:

- **Concentricità radiale ottimale solo con mandrino CENTRO P.**
- **Capacità h10 (solo dimensione nominale).**

Con **guarnizione** per passaggio interno del lubrificante (utilizzabile fino a 60 bar). **Simile a norma ISO 15488-A.**

### Descrizione tecnica

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Ø Attacco nominale d | 22 mm       |
| Adattatore           | ER 40       |
| Norma                | ISO 15488-A |

|  |                    |
|--|--------------------|
| Precisione della concentricità radiale | ≤ 2 µm             |
| Modello                                | 471 E              |
| Ø Esterno D                            | 40,7 mm            |
| Lunghezza complessiva L                | 46 mm              |
| Tipo di prodotto                       | Pinza di serraggio |