


FAHRION®
PRAZISION

Pinza ER HP con guarnizione e spruzzatori, ER 40, Ø Attacco nominale d: 25 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	309381 25
GTIN	2050001767325
Classe articolo	33F

Descrizione

Esecuzione:

Concentricità radiale del sistema e precisione di ripetibilità **3 µm** (3×D, max = 50 mm), insieme al mandrino FAHRION CENTRO P.

Protezione contro la corrosione: pinza di serraggio interamente rivestita con FAHRION Protect, anche le superfici funzionali.

Vantaggi:

Il rivestimento aumenta la durata della pinza di serraggio e assicura la massima funzionalità e precisione.

Per :

Mandrino a pinza ER di precisione CENTRO P.

Nota:

- **Concentricità radiale ottimale solo con mandrino CENTRO P.**
- **Capacità h10 (solo dimensione nominale).**

Con **guarnizione** per passaggio interno (utilizzabile fino a 100 bar) e **ugelli. Simile a norma ISO 15488-A.**

Precisione della concentricità radiale: ≤ 2 µm

Lunghezza complessiva L: 46 mm

Descrizione tecnica

Ø attacco nominale d	25 mm
----------------------	-------

Adattatore	ER 40
Norma	ISO 15488-A
Precisione della concentricità radiale	$\leq 2 \mu\text{m}$
Modello	471 E
Ø esterno D	40,7 mm
Lunghezza complessiva L	46 mm
Tipo di prodotto	Pinza elastica