

**Garant**

**Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 3°, antivibrante, L = 210 mm, Ø d / Ø D1: 20/12mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	302415 20/12
GTIN	4045197701398
Classe articolo	31P

**Descrizione****Esecuzione:**

Forata per adduzione interna del lubrorefrigerante (LR) fino a massimo 80 bar. Inclusa vite di regolazione della lunghezza. Un **nocciolo in HMI montato** nella prolunga attenua le oscillazioni riducendo così le vibrazioni.

Numero di giri massimo consentito 8.000 min<sup>-1</sup>.

**Vantaggi:**

- **Evita le vibrazioni nel sistema di serraggio.**
- **Superfici migliori.**
- **Aumento della durata degli utensili.**

**Descrizione tecnica**

Ø Foro D <sub>1</sub>	12 mm
Ø Codolo d	20 mm
Ø D <sub>2</sub>	18 mm
Lunghezza complessiva L	210 mm
Attributo del nome del prodotto	L = 210 mm
Passaggio interno per LR	sì, con max. 80 bar
Oscillazione	evaporato
Tipo di prodotto	Prolunghe da 1/2 pollice

