

Garant

Sedia girevole da lavoro, schiuma integrale, con rotelle, bassa



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	965030
GTIN	4045197702111
Classe articolo	91Z

Descrizione

Esecuzione:

Sedia girevole da lavoro ergonomica con **tecnologia sincrona**.

La morbida **schiuma integrale** del sedile e dello schienale è di facile manutenzione, lavabile, **robusta** e resistente contro acidi e soluzioni alcaline leggere, nonché agenti meccanici.

Basamento a stella con 5 punti di appoggio in alluminio.

Seduta (larghezza×profondità): 470×450 mm. Altezza schienale: 600 mm. Campo di regolazione schienale: 60 mm. Regolazione profondità seduta: 40 mm. Portata: 120 kg.

Ampia libertà di movimento delle braccia grazie allo schienale alto e stretto.

Rotelle doppie frenate con superficie di scorrimento morbida in PU.

Norma:

DIN 68877

Nota:

Per facilitare il trasporto, l'articolo viene fornito smontato. Montaggio escluso.

Descrizione tecnica

limitatamente resistente contro acidi e soluzioni alcaline leggere

sì

Scheda tecnica

Campo di regolazione profondità seduta	40 mm
Materiale basamento a stella	Alluminio opaco termoverniciato
Esecuzione struttura portante	Basamento a stella con 5 punti di appoggio
Esecuzione ruote	Rotelle morbide per fondi duri, frenate in base al carico
Portata	120 kg
Regolazione inclinazione della seduta	sì
Esecuzione basamento a stella	Set di rotelle
Materiale schienale	Schiuma integrale
Supporto lombare (dischi vertebrali)	sì
Profondità seduta	450 mm
Campo di regolazione dell'altezza dello schienale	60 mm
Regolazione continua dell'altezza	sì
Norma	DIN 68877
Regolazione schienale a contatto permanente	sì
Larghezza seduta	470 mm
Meccanica sincrona	sì
Possibilità di adattamento coppia braccioli	sì
Materiale seduta	Schiuma integrale
Altezza schienale	600 mm
Colore materiale seduta	nero
Esecuzione regolazione dell'altezza	Molla a gas
Modalità regolazione altezza	Leva di regolazione altezza
Esecuzione	con rotelle
Portata sedia	120 kg
Campo di regolazione altezza	480 - 630 mm
Tipo di prodotto	Sedia da lavoro girevole

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/965030->
