

Garant**Sedia girevole da lavoro, schiuma integrale, con elemento scorrevole e anello poggipiedi, alta****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	965032
GTIN	4045197702135
Classe articolo	91Z

Descrizione**Esecuzione:**

Sedia girevole da lavoro ergonomica con **tecnologia sincrona**.

La morbida **schiuma integrale** del sedile e dello schienale è di facile manutenzione, lavabile, **robusta** e resistente contro acidi e soluzioni alcaline leggere, nonché agenti meccanici.

Seduta (larghezza×profondità): 470×450 mm.

Altezza schienale: 600 mm.

Campo di regolazione schienale: 60 mm.

Regolazione profondità seduta: 40 mm.

Portata: 120 kg.

Ampia libertà di movimento delle braccia grazie allo schienale alto e stretto.

Norma:

- **Design ergonomico funzionale.**
- **Sistema anti-lordosi.**
- **Movimento sincronizzato.**
- **Ampia libertà di movimento delle braccia grazie allo schienale alto e stretto.**
- **Basamento a stella in alluminio con 5 punti di appoggio.**

Norma:

DIN 68877

Portata sedia: 120 kg
 Campo di regolazione altezza: 640 - 890 mm
 Largh. seduta: 470 mm
 Prof. seduta: 450 mm
 Altezza schienale: 600 mm
 Campo di regolazione dell'altezza dello schienale: 60 mm
 Campo di regolazione profondità seduta: 40 mm
 Colore materiale seduta: nero

Descrizione tecnica

Esecuzione basamento a stella	Elemento scorrevole con anello poggiatesta
Norma	DIN 68877
Materiale schienale	Schiuma integrale
Regolazione inclinazione della seduta	sì
Materiale basamento a stella	Alluminio opaco termoverniciato
Portata	120 kg
Materiale seduta	Schiuma integrale
Possibilità di adattamento coppia braccioli	sì
Esecuzione struttura portante	Basamento a stella con 5 punti di appoggio
Campo di regolazione dell'altezza dello schienale	60 mm
Campo di regolazione profondità seduta	40 mm
Supporto lombare (dischi vertebrali)	sì
Meccanica sincrona	sì
Prof. seduta	450 mm
Altezza schienale	600 mm
Regolazione schienale a contatto permanente	sì
Largh. seduta	470 mm
Colore materiale seduta	nero
regolazione continua dell'altezza	sì
limitatamente resistente contro acidi e soluzioni alcaline leggere	sì

Esecuzione regolazione dell'altezza	Molla a gas
Modalità regolazione altezza	Leva di regolazione altezza
Esecuzione	altezza della seduta elevata
Portata sedia	120 kg
Campo di regolazione altezza	640 - 890 mm
Tipo di prodotto	Sedia da lavoro girevole

Accessori

Coppia di braccioli multifunzione per sedia girevole da lavoro GARANT	965047
Piedini (1 set = 5 pezzi)	962518