

**Garant****Sedia girevole da lavoro, imbottitura di stoffa, con rotelle, bassa****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	965040
GTIN	4045197702142
Classe articolo	91Z

**Descrizione****Esecuzione:**

Sedia girevole ergonomica con **tecnologia sincrona**.

Il morbido **tessuto** mesh del sedile e dello schienale è **confortevole** e **traspirante**.

Sede (larghezza×profondità): 470×450 mm.

Altezza schienale: 600 mm.

Range di regolazione schienale: 60 mm.

Regolazione profondità seduta: 40 mm.

Portata: 120 kg.

Ampia libertà di movimento delle braccia grazie allo schienale alto e stretto.

**Norma:**

- **Design ergonomico funzionale.**
- **Sistema anti-lordosi.**
- **Movimento sincronizzato.**
- **Ampia libertà di movimento delle braccia grazie allo schienale alto e stretto.**
- **Basamento a stella in alluminio con 5 punti di appoggio.**
- **Sedile e schienale in morbido tessuto mesh.**
- **Comodi e traspiranti.**

**Norma:**

**DIN 68877**

**Nota:**

Il tessuto traspirante mesh viene danneggiato dalle chiusure a strappo. Ricoprire le chiusure a strappo per ovviare a questo inconveniente.

Portata sedia: 120 kg

Campo di regolazione altezza: 480 - 630 mm

Largh. seduta: 470 mm

Prof. seduta: 450 mm

Altezza schienale: 600 mm

Campo di regolazione profondità seduta: 40 mm

Campo di regolazione schienale: 60 mm

Colore materiale seduta: nero

## Descrizione tecnica

Campo di regolazione profondità seduta	40 mm
Esecuzione basamento a stella	Set di rotelle
Materiale basamento a stella	Alluminio opaco termoverniciato
Campo di regolazione schienale	60 mm
Esecuzione ruote	Rotelle morbide per fondi duri, frenate in base al carico
Colore materiale seduta	nero
Materiale seduta	Tessuto mesh
Meccanica sincrona	sì
Supporto lombare	sì
Portata	120 kg
Altezza schienale	600 mm
Esecuzione struttura portante	Basamento a stella con 5 punti di appoggio
Norma	DIN 68877
Largh. seduta	470 mm
Prof. seduta	450 mm
Esecuzione regolazione dell'altezza	Molla a gas
Modalità regolazione altezza	Leva di regolazione altezza
Possibilità di adattamento coppia braccioli	sì
Regolazione schienale a contatto permanente	sì

Esecuzione	con rotelle
Portata sedia	120 kg
Campo di regolazione altezza	480 - 630 mm
Tipo di prodotto	Sedia da lavoro girevole

---

## Accessori

Coppia di braccioli multifunzione per sedia girevole da lavoro GARANT	965047
Ruote di ricambio (1 set = 5 pezzi)	962517