



## Livella a squadra digitale CLINOBEVEL 1 USB, Modello:



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 467555        |
| GTIN            | 7630041115321 |
| Classe articolo | 45C           |

### Descrizione

#### Esecuzione:

Livella a squadra universale per misurazioni assolute e relative. Quattro superfici di misura realizzate di precisione permettono di misurare inclinazioni in qualsiasi quadrante. Corpo rinforzato in alluminio anodizzato e temprato, protetto contro gli spruzzi. Visualizzazione di angoli e inclinazioni.

#### Fornitura:

Incl. astuccio.

Imballaggio: Astuccio

Grado di protezione IP: IP 65

Interfaccia: Porta USB

Intervallo di misurazione:  $\pm 45$  grado

Risoluzione: 0,02 mm/m

Accuratezza: Risoluzione 2 +1 minuto d'angolo

Lunghezza: 100 mm

Larghezza: 75 mm

Altezza: 35 mm

### Descrizione tecnica

|           |       |
|-----------|-------|
| Larghezza | 75 mm |
|-----------|-------|

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Altezza                   | 35 mm                            |
| Intervallo di misurazione | ± 45 grado                       |
| Lunghezza                 | 100 mm                           |
| Accuratezza               | Risoluzione 2 +1 minuto d'angolo |
| Peso                      | 520 g                            |
| Risoluzione               | 0,02 mm/m                        |
| Grado di protezione IP    | IP 65                            |
| Interfaccia               | Porta USB                        |
| Alimentazione             | Funzionamento a batteria         |
| Norma                     | DIN 2276                         |
| Metrologia                | digitale                         |
| Imballaggio               | Astuccio                         |
| Tipo di prodotto          | Livelle a squadra                |