


**HOLEX****Set di punte elicoidali di ricambio in HSS n. art. 114000, non rivestito,  
Modello: 1-10,5****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	115020 1-10,5
GTIN	4045197024121
Classe articolo	12B

**Descrizione****Esecuzione:**

Composto da punte elicoidali a norma DIN 338. **Anche con misure intermedie** per prefori di filettatura di  $\varnothing$  3,3 / 4,2 / 6,8 / 10,2.

**Descrizione tecnica**

Intervallo di diametri	1 - 10,5 mm
Numero di punte	24
Punte a misure crescenti di	0,5 mm
Codolo	Codolo cilindrico
$\varnothing$ Preforo	3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
Numero taglienti Z	2
Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	HSS

Modello	N
Tolleranza Ø nominale	h8
Angolo di affilatura	118 grado
Passaggio interno per LR	no
In cassetta	no
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Punta elicoidale

## Accessori

Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 2,5 mm	114000 2,5
Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 6 mm	114000 6
Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 4 mm	114000 4
Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 5 mm	114000 5
Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 8 mm	114000 8
Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 10 mm	114000 10
Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 8,5 mm	114000 8,5
Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 9,5 mm	114000 9,5
Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 3,3 mm	114000 3,3
Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 4,5 mm	114000 4,5
Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 3,5 mm	114000 3,5
Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 7,5 mm	114000 7,5
Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 10,2 mm	114000 10,2
Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 2 mm	114000 2
Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 3 mm	114000 3
Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 6,5 mm	114000 6,5
Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 5,5 mm	114000 5,5
Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 4,2 mm	114000 4,2
Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 1 mm	114000 1

Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 1,5 mm	114000 1,5
Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 10,5 mm	114000 10,5
Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 6,8 mm	114000 6,8
Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 7 mm	114000 7
Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 9 mm	114000 9