




**Set di punte elicoidali di ricambio in HSS n. art. 114000, non rivestito,
Modello: 2-10**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	115020 2-10
GTIN	4045197024145
Classe articolo	12B

Descrizione

Esecuzione:

Composto da punte elicoidali a norma DIN 338.

Passaggio interno per LR: no

Codolo: Codolo cilindrico

Area di foratura: 2 - 10 mm

Numero di punte: 81

Punte a misure crescenti di: 0,1 mm

Descrizione tecnica

Numero di punte	81
Area di foratura	2 - 10 mm
Punte a misure crescenti di	0,1 mm
Codolo	Codolo cilindrico
Numero taglienti Z	2
Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	HSS
Modello	N
Tolleranza Ø nominale	h8
Angolo di affilatura	118 grado

Scheda tecnica

Passaggio interno per LR	no
in cassetta	no
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Punta elicoidale

Accessori

Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 9,6 mm	114000 9,6
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 6,7 mm	114000 6,7
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 7,5 mm	114000 7,5
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 3,8 mm	114000 3,8
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 2,4 mm	114000 2,4
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 2,6 mm	114000 2,6
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 3,9 mm	114000 3,9
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 6 mm	114000 6
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 6,8 mm	114000 6,8
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 7,3 mm	114000 7,3
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 8 mm	114000 8
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 2,8 mm	114000 2,8
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 7,2 mm	114000 7,2
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 4,9 mm	114000 4,9
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 9,9 mm	114000 9,9
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 6,4 mm	114000 6,4
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 7,4 mm	114000 7,4
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 9,4 mm	114000 9,4
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 6,5 mm	114000 6,5
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 8,2 mm	114000 8,2
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 5,4 mm	114000 5,4
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 4,1 mm	114000 4,1

Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 9 mm	114000 9
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 4,2 mm	114000 4,2
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 7,1 mm	114000 7,1
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 4,7 mm	114000 4,7
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 3,2 mm	114000 3,2
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 9,8 mm	114000 9,8
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 8,9 mm	114000 8,9
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 9,7 mm	114000 9,7
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 8,3 mm	114000 8,3
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 3 mm	114000 3
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 8,8 mm	114000 8,8
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 5,1 mm	114000 5,1
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 7,8 mm	114000 7,8
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 4,5 mm	114000 4,5
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 9,1 mm	114000 9,1
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 4,6 mm	114000 4,6
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 7,9 mm	114000 7,9
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 6,9 mm	114000 6,9
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 3,1 mm	114000 3,1
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 3,3 mm	114000 3,3
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 5,9 mm	114000 5,9
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 3,6 mm	114000 3,6
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 2,1 mm	114000 2,1
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 6,1 mm	114000 6,1
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 4,4 mm	114000 4,4
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 2,3 mm	114000 2,3
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 5,2 mm	114000 5,2
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 3,4 mm	114000 3,4
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 5,6 mm	114000 5,6

Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 2,5 mm	114000 2,5
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 6,2 mm	114000 6,2
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 3,7 mm	114000 3,7
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 6,3 mm	114000 6,3
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 8,5 mm	114000 8,5
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 3,5 mm	114000 3,5
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 5,3 mm	114000 5,3
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 8,4 mm	114000 8,4
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 8,1 mm	114000 8,1
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 5,5 mm	114000 5,5
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 5 mm	114000 5
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 9,5 mm	114000 9,5
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 4,8 mm	114000 4,8
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 2,2 mm	114000 2,2
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 5,8 mm	114000 5,8
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 5,7 mm	114000 5,7
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 9,3 mm	114000 9,3
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 4,3 mm	114000 4,3
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 10 mm	114000 10
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 2 mm	114000 2
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 7 mm	114000 7
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 7,7 mm	114000 7,7
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 7,6 mm	114000 7,6
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 2,9 mm	114000 2,9
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 2,7 mm	114000 2,7
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 8,7 mm	114000 8,7
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 6,6 mm	114000 6,6
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 9,2 mm	114000 9,2
Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 4 mm	114000 4

Scheda tecnica

Punta elicoidale in HSS rullata N Ø DC h8 8,6 mm

114000 8,6