

Garant**CCGT 030101, Tipo: HU7315-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260046 HU7315-1
GTIN	4062406058685
Classe articolo	211

Descrizione tecnica

Tipo	HU7315-1
Rompitrucioli	AF
Condizione di taglio	continuo
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 600 m/min
Avanzamento f	0,03 - 0,1 mm/gir,
Impiego principale	N
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio a_p	0,05 - 0,5 mm
Raggio di curvatura	0,1 mm
Rivestimento	non rivestito

Codice ISO Inserto	CCGT 030101
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	G
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura