



**Set di punte elicoidali di ricambio in HSS n. art. 114000, non rivestito,
Modello: 1-13KB**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	115020 1-13KB
GTIN	4045197657558
Classe articolo	12B

Descrizione

Esecuzione:

Composto da punte elicoidali a norma DIN 338. **Anche con misure intermedie** per prefori di filettatura di \varnothing 3,3 / 4,2 / 6,8 / 10,2.

Descrizione tecnica

Intervallo di diametri	1 - 13 mm
Numero di punte	29
Punte a misure crescenti di	0,5 mm
Codolo	Codolo cilindrico
\varnothing Preforo	3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
Numero taglienti Z	2
Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	HSS
Modello	N

Tolleranza Ø nominale	h8
Angolo di affilatura	118 grado
Passaggio interno per LR	no
In cassetta	no
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Punta elicoidale

Accessori

Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 10 mm	114000 10
Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 3,3 mm	114000 3,3
Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 4 mm	114000 4
Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 5 mm	114000 5
Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 11,5 mm	114000 11,5
Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 4,2 mm	114000 4,2
Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 4,5 mm	114000 4,5
Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 12,5 mm	114000 12,5
Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 12 mm	114000 12
Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 6 mm	114000 6
Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 2 mm	114000 2
Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 5,5 mm	114000 5,5
Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 11 mm	114000 11
Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 7 mm	114000 7
Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 9,5 mm	114000 9,5
Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 1,5 mm	114000 1,5
Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 3 mm	114000 3
Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 9 mm	114000 9
Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 1 mm	114000 1
Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 13 mm	114000 13

Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 7,5 mm	114000 7,5
Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 2,5 mm	114000 2,5
Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 10,5 mm	114000 10,5
Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 8 mm	114000 8
Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 10,2 mm	114000 10,2
Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 8,5 mm	114000 8,5
Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 6,5 mm	114000 6,5
Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 6,8 mm	114000 6,8
Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 3,5 mm	114000 3,5