



Set di punte elicoidali in HSS n. art. 114000 in cassetta, non rivestito, Modello: 1-13KB



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	115000 1-13KB
GTIN	4045197657169
Classe articolo	12B

Descrizione

Esecuzione:

Composto da punte elicoidali a norma DIN 338.

Esecuzione rullata, angolo dell'elica, spessore del nocciolo e conicità normali.

Nessuna interruzione strutturale, quindi più elastiche e adatte a lavori di foratura robusta (per es. con trapani manuali). Esecuzione economica.

Descrizione tecnica

Intervallo di diametri	1 - 13 mm
Numero di punte	29
Punte a misure crescenti di	0,5 mm
Codolo	Codolo cilindrico
Ø Preforo	3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
Numero taglienti Z	2

Scheda tecnica

Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	HSS
Modello	N
Tolleranza Ø nominale	h8
Angolo di affilatura	118 grado
Passaggio interno per LR	no
In cassetta	sì
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Punta elicoidale

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	45 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	40 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	30 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	25 m/min	P
GG(G)	limitatamente adatto	25 m/min	K
Olio	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		

Accessori

Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 2 mm	114000 2
Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 3,3 mm	114000 3,3
Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 8,5 mm	114000 8,5
Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 11,5 mm	114000 11,5
Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 4,5 mm	114000 4,5

Scheda tecnica

Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 4,2 mm	114000 4,2
Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 6,8 mm	114000 6,8
Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 10,5 mm	114000 10,5
Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 4 mm	114000 4
Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 6 mm	114000 6
Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 7 mm	114000 7
Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 6,5 mm	114000 6,5
Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 1 mm	114000 1
Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 2,5 mm	114000 2,5
Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 10,2 mm	114000 10,2
Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 12 mm	114000 12
Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 5,5 mm	114000 5,5
Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 11 mm	114000 11
Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 9 mm	114000 9
Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 13 mm	114000 13
Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 3,5 mm	114000 3,5
Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 5 mm	114000 5
Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 3 mm	114000 3
Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 9,5 mm	114000 9,5
Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 7,5 mm	114000 7,5
Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 1,5 mm	114000 1,5
Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 12,5 mm	114000 12,5
Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 10 mm	114000 10
Punta elicoidale in HSSrullata N Ø DC h8 8 mm	114000 8
Cassetta vuota, per punte elicoidali DIN 338 Modello 1-13KB	115475 1-13KB