

Garant**CNMG 120408, Tipo: HB7210-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250158 HB7210-1
GTIN	4062406058890
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Impiego principale	K
Materiale da taglio	HM
Tipo	HB7210-1
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 450 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Avanzamento f	0,3 - 0,7 mm/gir,
Rompitrucioli	GM
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio a_p	0,4 - 6,5 mm
Rivestimento	TiCN

Codice ISO Inserto	CNMG 120408
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura