

Garant
CNMG 120408, Tipo: HB7210-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250322 HB7210-1
GTIN	4062406058944
Classe articolo	21G

Descrizione

CNMG 120408 HB7210-1 Tipo: HB7210-1

Rompitrucioli: GG

Profondità di taglio a_p : 0,4 - 6,5 mm

Avanzamento f : 0,32 - 0,8 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 100 - 450 m/min

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,4 - 6,5 mm
Rompitrucioli	GG
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 450 m/min
Impiego principale	K
Avanzamento f	0,32 - 0,8 mm/gir,

Raggio di curvatura	0,8 mm
Tipo	HB7210-1
Materiale da taglio	HM
Rivestimento	TiCN
Codice ISO Inserto	CNMG 120408
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura