

Garant**DNMG 110408, Tipo: HB7210-1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250754 HB7210-1
GTIN	4062406059002
Classe articolo	21G

Descrizione

DNMG 110408 HB7210-1 Tipo: HB7210-1

Rompitrucoli: GM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,4 - 6,5 mmAvanzamento f : 0,3 - 0,7 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 100 - 450 m/min**Descrizione tecnica**

Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 450 m/min
Tipo	HB7210-1
Profondità di taglio a_p	0,4 - 6,5 mm
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Condizione di taglio	leggermente interrotto

Raggio di curvatura	0,8 mm
Rompitrucioli	GM
Impiego principale	K
Avanzamento f	0,3 - 0,7 mm/gir,
Rivestimento	TiCN
Codice ISO Inserto	DNMG 110408
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura