

**Garant****WNMG 080404, Tipo: HB7210-1**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	252068 HB7210-1
GTIN	4062406059149
Classe articolo	21G

## Descrizione

WNMG 080404 HB7210-1 Tipo: HB7210-1

Rompitrucioli: GM

Tolleranza: M

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,4 - 6,5 mmAvanzamento  $f$ : 0,3 - 0,7 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 100 - 450 m/min

## Descrizione tecnica

Avanzamento $f$	0,3 - 0,7 mm/gir,
Rompitrucioli	GM
Materiale da taglio	HM
Tipo	HB7210-1
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	100 - 450 m/min
Raggio di curvatura	0,4 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura

Profondità di taglio $a_p$	0,4 - 6,5 mm
Impiego principale	K
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rivestimento	TiCN
Codice ISO Inserto	WNMG 080404
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura