

Garant
TNMA 160408, Tipo: HB7210-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251546 HB7210-1
GTIN	4062406059125
Classe articolo	21G

Descrizione

TNMA 160408 HB7210-1 Tipo: HB7210-1

Tolleranza: M

 Profondità di taglio a_p : 0,4 - 6,5 mm

 Avanzamento f : 0,3 - 0,7 mm/gir,

 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 100 - 450 m/min

Descrizione tecnica

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 450 m/min
Impiego principale	K
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,3 - 0,7 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Tipo	HB7210-1
Profondità di taglio a_p	0,4 - 6,5 mm

Raggio di curvatura	0,8 mm
Rivestimento	TiCN
Codice ISO Inserto	TNMG 160408
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura