


Garant**SNMG 120412, Tipo: HB7210-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251326 HB7210-1
GTIN	4062406059088
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	1,2 mm
Tipo	HB7210-1
Impiego principale	K
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Profondità di taglio a_p	0,4 - 6,5 mm
Avanzamento f	0,32 - 0,8 mm/gir,
Rompitrucioli	GG
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 450 m/min
Rivestimento	TiCN

Codice ISO Inserto	SNMG 120412
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura