

**Garant****WNMA 080408, Tipo: HB7210-1**

## Dati di ordinazione

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Numero d'ordine | 252076 HB7210-1 |
| GTIN            | 4062406059170   |
| Classe articolo | 21G             |

## Descrizione

WNMA 080408 HB7210-1 Tipo: HB7210-1

Tolleranza: M

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,4 - 6,5 mmAvanzamento  $f$ : 0,3 - 0,7 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 100 - 450 m/min

## Descrizione tecnica

|  |                        |
|--|------------------------|
| Avanzamento $f$                                  | 0,3 - 0,7 mm/gir,      |
| Raggio di curvatura                              | 0,8 mm                 |
| Profondità di taglio $a_p$                       | 0,4 - 6,5 mm           |
| Impiego principale                               | K                      |
| Materiale da taglio                              | HM                     |
| Condizione di taglio                             | leggermente interrotto |
| Tipo   | HB7210-1               |
| Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale | 100 - 450 m/min        |

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura  |
| Rivestimento                      | TiCN                  |
| Codice ISO Insetto                | WNMA 080408           |
| Numero di sostituzioni/taglienti  | 6                     |
| Tolleranza                        | M                     |
| Tipo di prodotto                  | Insetto per tornitura |